

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Biztosítótartó

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Biztosítótartó 30 A

3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9345.040
Kivitel	CC osztályú biztosítótípushoz
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Körvezeték csatlakozó	AWG 10 - 16
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
A következő biztosítótípushoz (Class)	CC
Névleges üzemi áramerősség max.	30 A
Névleges üzemi feszültség	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Megjegyzés	Nem alkalmas a 10 x 38 mm-es, IEC 60 269-2/-4/-6 szerinti biztosítók rögzítéséhez
Test specification	UL 4248-4
Méret	Szélesség: 27 mm Magasság: 200 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 6 mm ²
Megfelelő a biztosítókhoz	Átmérő: 10 mm Hossz: 38 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Feszültségtartomány fényjelző esetén	110 - 600 V

Jellemzők

UL elektromos értékek (SCCR)	200 kA - 600 V, CC osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	1,5 - 6 mm ²
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,84 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,032
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV Biztosítótartó 30A, 600V

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat UK