

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.614 CB-készülékadapterhez

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.614 - CB-készülékadapterhez 4 pólusú

Jellemzők

Cikkszám	SV 9345.614
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozószalagok Horonycsapok
Névleges áram max.	250 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 4~
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Megszakító max. 250 A, DIVQ/7
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma	4-pólusú
Méret	Szélesség: 140 mm Magasság: 310 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	2,405 kg
Bruttó tömeg	2,526 kg
Réz tartalom (kg/db)	1,134
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CB-készülékadapter 250A, 690V

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK