

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.714 CB-készülékadapterhez

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.714 - CB-készülékadapterhez 4 pólusú

Jellemzők

Cikkszám	SV 9345.714
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rézhengeter Csatlakozócsavar
Névleges áram max.	500 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 4~
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma	4-pólusú
Méret	Szélesség: 185 mm Magasság: 300 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	Schneider Electric
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,4 kg
Bruttó tömeg	3,524 kg

Jellemzők

Réz tartalom (kg/db)	2,135
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CB-készülékadapter 500A, 690V

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---