

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.724 CB-készülékadapterhez

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.724 - CB-készülékadapterhez 4 pólusú

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9345.724
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rézhengeter Csatlakozócsavar
Névleges áram max.	500 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 4~
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma	4-pólusú
Méret	Szélesség: 185 mm Magasság: 300 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	Eaton
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,419 kg
Bruttó tömeg	3,542 kg

## Jellemzők

---

Réz tartalom (kg/db)	2,16
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CB-készülékadapter 500A, 690V

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---