


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.000

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.000 - NH-biztosítós szakaszolókapcsoló



Jellemzők

Cikkszám	SV 9346.000
Anyag	Üvegszál erősítésű poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
Egységcsomag	3 rögzítőhorog
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 400 mm
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 95 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm

Jellemzők

Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	2,5 - 95 mm ²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,1 kg
Bruttó tömeg	1,3 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,75
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Termékleírás	SV BIZTOSÍTÓS SZAKASZOLÓ, 160A

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK