

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.030

# NH-biztosítós szakaszolókapcsoló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.030 - NH-biztosítós szakaszolókapcsoló



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9346.030
Anyag	Üvegszál erősítésű poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
Egységcsomag	3 rögzítőhorog
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	100 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 400 mm
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm

## Jellemzők

Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,18 kg
Bruttó tömeg	1,259 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,65
Vámtarifaszám	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Termékleírás	SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.00, 160A (100MM)

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK