

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000

RiLineX sorolókészlet

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - RiLineX sorolókészlet panelhez

RiLineX 3 pólusú soroló-összekötő komplett panelhez, 3 pólusú, 550 A-hez és 800 A-hez alkalmazható. Két sínösszekötőből és érintésvédelmi fedélből áll. A panelek egyszerű, fúrás nélküli sorolásához két sorolt VX szekrény között.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.000
Előnyei	Időmegtakarítás a teljesen digitális termékadatok révén Rövidebb szerelési idő a teljesen előszerelt panel révén Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig Alkalmos váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig Tesztelve és tanúsítva az IEC és az UL szerint Egyszerű bővítés és sorolás
Anyag	Felső rész: acéllemez, horganyzott Érintkezőlemez: E-Cu, horganyzott Elülső takarás: poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 35745
Egységcsomag	3 sínösszekötő 1 első fedél 1 szigetelőlemez
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Szabványok	IEC 61 439-1/-2 UL 508

Jellemzők

Névleges áram max.	780 A
Névleges áramerősség (UL)	780 A
UL elektromos értékek (SCCR)	52,5 kA - 600 V, RMS, nem védett 100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
Névleges lökőfeszültség, U _{imp}	12 kV
Névleges feszültség	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Névleges szigetelési feszültség, U _i	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Névleges rövidzárási szilárdság/t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Pólusok száma	3-pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez	30 x 5/10

Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Méret	Szélesség: 154 mm Magasság: 240 mm Mélység: 77 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,88 kg
Bruttó tömeg	1,924 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,297
PCF/VE (Cradle to Gate)	10,32
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC002270
Termékleírás	RX sorolókészlet összekötővel RiLineX panelhez, 3 pólusú

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration