

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.110 RiLineX alapmodul

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.110 - RiLineX alapmodul

Panel modul, 3 pólusú, 100 mm széles, gyűjtősíntartóval és érintésvédelmi fedéllel



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.110
Előnyei	Méretezhető rendszerhosszok alapmodulokkal Egyszerű szerelés Méretezhető névleges áramerősségek a változtatható gyűjtősín-keresztmetszetekkel Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig Alkalmos váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig Érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 3X-re Tesztelve és tanúsítva az IEC és az UL szerint Egyszerű bővítés és sorolás
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 35745 RAL 9005
Egységcsomag	Alapmodul, alsó rész Alapmodul (érintés elleni védőburkolat) Rögzítőcsavarokkal együtt
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Szabványok	IEC/EN 61439-1 UL 508

Jellemzők

Névleges áram max.	800 A
Megjegyzés	A gyűjtősíneket a csomag nem tartalmazza.
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS, nem védett 100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 480 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
Gyűjtősínek közepének távolsága	60 mm
Névleges lökőfeszültség, U _{imp}	12 kV
Névleges feszültség	1 000 V AC 600 V AC (UL) 1 500 V DC 600 V DC (UL)
Névleges szigetelési feszültség, U _i	1 000 V AC 1 500 V DC
Névleges rövidzárási szilárdság/t	65 kA/500 ms
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Pólusok száma	3-pólusú
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 246 mm Mélység: 49,2 mm
Csomagolási egység	6 db
Nettó tömeg	3 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	3,292 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001900
Termékleírás	RX RiLineX alapmodul, 3 pólusú, L=100 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration