

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.500

RiLineX CB-készülékadapter

Állapot: 2026.06.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.500 - RiLineX CB-készülékadapter

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 160 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 81 mm. Az Easy Fix működési elv révén az adapter- és kapcsolófelszerelés egymástól függetlenül elvégezhető. Ez a működési elv minden elterjedt gyártó terméke esetében alkalmazható. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. Alsó vezetékmenethez való kivitel.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.500
Kivitel	Easy Fix
Előnyei	MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre Ráhúzás szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Egységcsomag	3 csatlakozótér-fedél
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp	8 kV

Jellemzők

Névleges feszültség	690 V AC 600 V AC (UL)
Névleges szigetelési feszültség, U _i	1 000 V
Rated impulse withstand current	80 kA
Szennyezettségi fok	3
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	alul
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160) BTicino (M1 160) Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H, NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160) Eaton (NZM1) Fuji Electric (BW125JAG-3P) Hager (P160) Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125) Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF) Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX ³ 160) LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160) Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV) OEZ (BC160) Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16) Sassin (3SM8L-100) Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %

Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Méret	Szélesség: 82 mm Magasság: 252 mm Mélység: 63 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,364 kg
Bruttó tömeg	1,367 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,375
PCF/VE (Cradle to Gate)	13,28
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
Termékleírás	RX CB készülékadapter, 160 A, 3 pólusú, Kivitel: Easy Fix, vezetékkiemenet alul, Szé.: 81 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration