

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512

RiLineX CB-készülékadapter

Állapot: 2026.05.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.512 - RiLineX CB-készülékadapter

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 250 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 105 mm. Az Easy Fix működési elv révén az adapter- és kapcsolófelszerelés egymástól függetlenül elvégezhető. Ez a működési elv minden elterjedt gyártó terméke esetében alkalmazható. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. Alsó vezetékmenethez való kivitel.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.512
Kivitel	Easy Fix
Előnyei	MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre Ráhúzás szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Egységcsomag	3 csatlakozótér-fedél
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp	8 kV

Jellemzők

Névleges feszültség	690 V AC 600 V AC (UL)
Névleges szigetelési feszültség, U _i	1 000 V
Szennyezettségi fok	3
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	15 x 6 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	alul
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX ³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %

Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Méret	Szélesség: 105 mm Magasság: 252 mm Mélység: 63 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,7 kg
Bruttó tömeg	1,792 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,608
PCF/VE (Cradle to Gate)	10,84
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
Termékleírás	RX CB készülékadapter, 250 A, 3 pólusú, Kivitel: Easy Fix, vezetékmenet alul, Szé.: 105 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration