


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.513

RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Állapot: 2025.08.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.513 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.513
Kivitel	Easy Fix
Előnyei	MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Névleges áram max.	250 A
Névleges áramerősség (UL)	210 A
Névleges lökőfeszültség, Uimp	12 kV
Névleges feszültség	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1 000 V
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	felül

Jellemzők

Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Megfelelő gyűjtősínnekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Méret	Szélesség: 105 mm Magasság: 252 mm Mélység: 63 mm
Csomagolási egység	1 db

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------