


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.535

RiLineX CB-készülékadapter

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.535 - RiLineX CB-készülékadapter

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 630 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 145 mm. Az Easy Fix működési elv révén az adapter- és kapcsolófelszerelés egymástól függetlenül elvégezhető. Ez a működési elv minden elterjedt gyártó terméke esetében alkalmazható. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. A vezetékkiemenet az egyedi követelményekhez igazítható a kimenet egyszerű átépítésével alul vagy felül.



Jellemzők

| | |
|----------------------------------|---|
| Cikkszám | RX 9360.535 |
| Kivitel | Easy Fix |
| Előnyei | MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre Ráhúzás szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre |
| Anyag | Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 9005 RAL 35745 |
| Egységcsomag | 3 kapcsolófedél |
| IP védelem az IEC 60 529 szerint | IP 2XB |
| Névleges lökőfeszültség, Uimp | 8 kV |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Névleges feszültség | 690 V AC 600 V AC (UL) |
| Névleges szigetelési feszültség, U _i | 1 000 V |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Keresztmetszet | 29 mm ² 6 mm ² |
| A következő gyártmányokhoz (típushoz) | A megfelelő készülékadapter egyszerűen megtalálható kiválasztási segédletünkkel a Letöltések területén. |
| Gyűjtősínrendszerhez megfelelő | RiLineX RiLine60 |
| Az alaprezgés frekvenciája | 50...60 Hz |
| Páratartalom (páralecsapódás nélkül) | 10...90 % |
| Megfelelő gyűjtősínnekhez | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -25 °C...55 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -25 °C...75 °C |
| Méret | Szélesség: 145 mm Magasság: 325,8 mm Mélység: 76,4 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 5 kg |
| Bruttó tömeg | 5,206 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 2,64 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 30,05 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |

Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Termékleírás | RX CB készülékadapter, 630 A, 3 pólusú, Kivitel: Easy Fix, Szé.: 140 mm |
|--------------|---|

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration |