


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.600

RiLineX CB-készülékadapter

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.600 - RiLineX CB-készülékadapter

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 160 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 81 mm. A Universal kivitel a csúszóanyákkal a legnagyobb rugalmasságot biztosítja a kapcsolók szerelése során. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. Alsó vezetékmenethez való kivitel.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.600
Kivitel	univerzális
Előnyei	MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre Ráhúzás szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Egységcsomag	3 csatlakozótér-fedél
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp	8 kV
Névleges feszültség	690 V AC 600 V AC (UL)

Jellemzők

Névleges szigetelési feszültség, U _i	1 000 V
Szennyezettségi fok	3
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	alul
Keresztmetszet	9 mm ² 6 mm ²
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	A megfelelő készülékadapter egyszerűen megtalálható kiválasztási segédletünkkel a Letöltések területén.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Megfelelő gyűjtősínnekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Méret	Szélesség: 81,9 mm Magasság: 251,4 mm Mélység: 50,8 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,92 kg
Bruttó tömeg	1,22 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,375
PCF/VE (Cradle to Gate)	12,73
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
Termékleírás	RX CB készülékadapter, 160 A, 3 pólusú, Kivitel: Universal Fix, vezetékkiemenet alul, Szé.: 81 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration
