

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.612

## RiLineX CB-készülékadapter

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.612 - RiLineX CB-készülékadapter

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 250 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 105 mm. A Universal kivitel a csúszóanyákkal a legnagyobb rugalmasságot biztosítja a kapcsolók szerelése során. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. Alsó vezetékmenethez való kivitel.



## Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.612
Kivitel	univerzális
Előnyei	MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre Ráhúzos szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Egységcsomag	3 csatlakozótér-fedél
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp	8 kV
Névleges feszültség	690 V AC 600 V AC (UL)

# Jellemzők

Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>	1 000 V
Szennyezettségi fok	3
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	alul
Keresztmetszet	15 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	A megfelelő készülékadapter egyszerűen megtalálható kiválasztási segédletünkkel a Letöltések területén.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Megfelelő gyűjtősínnekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Méret	Szélesség: 108,7 mm Magasság: 251,4 mm Mélység: 62,8 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,472 kg
Bruttó tömeg	1,474 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,608
PCF/VE (Cradle to Gate)	9,96
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
Termékleírás	RX CB készülékadapter, 250 A, 3 pólusú, Kivitel: Universal Fix, vezetékkimenet alul, Szé.: 105 mm

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration

---