

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.613

RiLineX CB-készülékadapter

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.613 - RiLineX CB-készülékadapter

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 250 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 105 mm. A Universal kivitel a csúszóanyákkal a legnagyobb rugalmasságot biztosítja a kapcsolók szerelése során. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. Felső vezetékmenethez való kivitel.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.613
Kivitel	univerzális
Előnyei	MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre Ráhúzos szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, U _{imp}	8 kV
Névleges feszültség	690 V AC 600 V AC (UL)
Névleges szigetelési feszültség, U _i	1 000 V

Jellemzők

Szennyezettségi fok	3
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	felül
Keresztmetszet	15 mm ² 6 mm ²
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	A megfelelő készülékadapter egyszerűen megtalálható kiválasztási segédletünkkel a Letöltések területén.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája	50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Megfelelő gyűjtősínhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Méret	Szélesség: 108,7 mm Magasság: 251,4 mm Mélység: 62,8 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,47 kg
Bruttó tömeg	1,473 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9,96
Vámtarifaszám	39269097
Termékleírás	RX CB készülékadapter, 250 A, 3 pólusú, Kivitel: Universal Fix, vezetékkiemenet felül, Szé.: 105 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration
