

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.780

RiLineX készülékadapter

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.780 - RiLineX készülékadapter

54 mm-es készülékadapter. A készülékek rápattintható szerelése.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.780
Kivitel	csatlakozóvezetékkel
Előnyei	Készülékek felszereléséhez a kalapsín-szerelés során, pl. motorindítók Előkonzfekcionált csatlakozóvezeték A berendezéstartó sínek egyszerű rögzítése Opcionális készülék-eltolás elleni védelem Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra Egyszerű szerelés Az összehangolt kiegészítők csökkentik a szükséges különböző elemek számát
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 4
Névleges áramerősség (max.)	80 A
Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség	80 A

Jellemzők

Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség (UL)	80 A
UL elektromos értékek (SCCR)	100 kA - 600 V, RK5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 20 kA - 600 V, Megszakító max. 60 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 52 A, NHJH/7
Kábelkivezetés	felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Csatlakozókábel hossz	130 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Méret	Szélesség: 54 mm Magasság: 239,4 mm Mélység: 36,2 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Névleges feszültség	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Szabványok	IEC 61 439-1/-2 UL 508
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Max. üzemi levegő páratartalom	90 %
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C

Jellemzők

Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	2,12 kg
Bruttó tömeg	2,15 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,209
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
Termékleírás	RX készülékadapter, 80 A, AWG 4, 3 pólusú, Szé: 54 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration