


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

RiLineX készülékadapter

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.790 - RiLineX készülékadapter

72 mm-es készülékadapter, 100 A, előszerelt besajtolható anyával a piacon általános légmegszakítókhoz.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.790
Kivitel	csatlakozóvezetékkel
Előnyei	Készülékek felszereléséhez a kalapsín-szerelés során, pl. motorindítók Előkonfekcionált csatlakozóvezeték A berendezéstartó sínek egyszerű rögzítése Opcionális készülék-eltolás elleni védelem Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra Egyszerű szerelés Az összehangolt kiegészítők csökkentik a szükséges különböző elemek számát
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 2
Névleges áramerősség (max.)	100 A

Jellemzők

Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség	100 A
Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség (UL)	100 A
UL elektromos értékek (SCCR)	100 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Megszakító max. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Kombinált motorvezérlő max. 75 A, NHJH/7
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Méret	Szélesség: 72 mm Magasság: 239,4 mm Mélység: 36,6 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Névleges feszültség	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Szennyezettségi fok	3
Szabványok	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Névleges lökőfeszültség, U _{imp}	8 kV
Névleges szigetelési feszültség, U _i	1 000 V
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Max. üzemi levegő páratartalom	90 %
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C

Jellemzők

Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,77 kg
Bruttó tömeg	0,785 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,332
PCF/VE (Cradle to Gate)	4,34
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
Termékleírás	RX készülékadapter, 100 A, AWG 2, 3 pólusú, Szé: 72 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration