


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.825

## RiLineX biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.825 - RiLineX biztosítós szakaszoló D-Switch

RiLineX biztosítós szakaszoló a 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. D 01 (illesztőgyűrűvel) és D02 olvadóbiztosítókkal történő alkalmazásra (max. 63 A). Szintén alkalmas 10 x 38 mm-es hengeres biztosítókkal történő alkalmazásra a mellékelt tartórugókkal. Integrált optikai LED biztosítófelügyelet. A kapcsoló a be- és a kikapcsolt állásban lezárható. A könnyebb vezetékcsatlakoztatásról 45°-os szögű direkt rugós sorkapocs gondoskodik, 16 mm<sup>2</sup> méretig. A készülék alkalmas a szerszám nélküli, felpattintható szerelésre, az 5 és 10 mm-es gyűjtősínvastagság félautomata beállításával.



## Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.825
Előnyei	A biztosítóbetétek biztos érintkezése (csavaros zárósapka nélkül) Rápattintos szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra Optikai LED biztosítófelügyelet Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül Karbantartásmentes húzórugós csatlakozás 16 mm <sup>2</sup> -ig Teljes érintésvédelem további tartozékok, pl. csavarsapkák nélkül
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Egységcsomag	4 biztosítós szakaszoló 12 db szűkítőelem D 01 biztosítókhoz
Csatlakozás módja (elektromos)	Direkt rugós sorkapocs

# Jellemzők

Névleges áram max.	63 A
Névleges üzemi feszültség	400 V AC
Kábelkivezetés	alul
Pólusok száma	3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Méret	Szélesség: 26,8 mm Magasság: 263 mm Mélyység: 104,2 mm
Körvezetők csatlakozása	16 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínnekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Szabványok	IEC/DIN EN 60 947-3
Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>	800 V
Veszteségi teljesítmény max.	5,5 W
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Max. üzemi levegő páratartalom	90 %
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Alkalmazási kategória	AC-22B (400 V/100 A)
Biztonsági betétek	D 02-E 18
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,784 kg
Bruttó tömeg	1,792 kg

# Jellemzők

---

Réz tartalom (kg/db)	0,105
PCF/VE (Cradle to Gate)	11,81
Vámtarifaszám	85365080
ETIM 9	EC001040
Termékleírás	RX Biztosítós szakaszoló, 63 A, 3 pólusú, LED-del, Szé: 27 mm (D-Switch)

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration
--------------	--