

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.210

RiLineX NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.210 - RiLineX NH biztosítós szakaszoló

RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 2-es méretben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozó kivitel M10 csavaros csatlakozóval. Kábelkimenet egyedileg felülre vagy alulra átszerelhető.



Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | RX 9362.210 |
| Kivitel | 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez |
| Előnyei | Fedél: lezárható és plombálható Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető |
| Anyag | Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött |
| Szín | RAL 9005 RAL 35745 |
| Sínrendszerekhez a következő közép távolsággal: | 60 mm |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Csatlakozás módja (elektromos) | M10 csavar |
| Biztonsági betétek | NH 2 |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V AC |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| NH-méret | 2 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek) |
| Méret | Szélesség: 208,5 mm Magasság: 298,6 mm Mélység: 134,6 mm |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -5 °C...35 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -25 °C...70 °C |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Gyűjtősínrendszerhez megfelelő | RiLineX RiLine60 |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 2XB |
| Tűzterhelés | 46,16 MJ/m ² |
| Veszteségi teljesítmény max. | 98 W |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,87 kg |
| Bruttó tömeg | 3,942 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 1,75 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 26,35 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Termékleírás | RX NH biztosítós szakaszoló, 2-es méret, 400 A, 3 pólusú, M10 csavar |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CQC-CCC

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

PCF-declaration