

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.250

# RiLineX NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.250 - RiLineX NH biztosítós szakaszoló

RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 2-es méretben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozókivitel keretes kapoccsal 120 - max. 300 mm<sup>2</sup> átmérőjű körvezetékek csatlakoztatásához. Kábelkimenet egyedileg felülre vagy alulra átszerelhető.



## Jellemzők

Cikkszám	RX 9362.250
Kivitel	60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
Előnyei	Fedél: lezárható és plombálható Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	fent/lent

# Jellemzők

Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi feszültség	690 V AC
NH-méret	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 208,5 mm Magasság: 298,6 mm Mélyység: 134,6 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...35 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Pólusok száma	3-pólusú
Szennyezettségi fok	3
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Tűzterhelés	50,96 MJ/m <sup>2</sup>
Veszteségi teljesítmény max.	98 W
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,25 kg
Bruttó tömeg	4,355 kg
Réz tartalom (kg/db)	1,75
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001040
Termékleírás	RX NH biztosítós szakaszoló, 2-es méret, 400 A, 3 pólusú, keretes kapocs

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
PCF-declaration