

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.315

RiLineX NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.06.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.315 - RiLineX NH biztosítós szakaszoló

RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 3 méretben szerelőlapokhoz. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozó kivitel M10 csavaros csatlakozóval. Elektronikus biztosítófelügyelettel.



Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Cikkszám | RX 9363.315 |
| Kivitel | Szerelőlapos kiépítéshez |
| Előnyei | Fedél: lezárható és plombálható Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető |
| Anyag | Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött |
| Szín | RAL 9005 RAL 35745 |
| Egységcsomag | Csatlakozók elektronikus biztosítófelügyelethez |
| for mounting plate assembly | Igen |
| Kábelkivezetés | fent/lent |

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Csatlakozás módja (elektromos) | M10 csavar |
| Biztonsági betétek | NH 3 |
| Névleges szigetelési feszültség, U_i | 1 000 kV |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V AC |
| NH-méret | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek) |
| Méret | Szélesség: 250 mm Magasság: 348,6 mm Mélység: 128,7 mm |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -5 °C...35 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -25 °C...70 °C |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| elektronikus biztosítófelügyelettel | Igen |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 2XB |
| Tűzterhelés | 50,46 MJ/m ² |
| Veszteségi teljesítmény max. | 84 W |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 4,21 kg |
| Bruttó tömeg | 4,216 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 1,68 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 28,57 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Termékleírás | RX NH biztosítós szakaszoló, 3-es méret, 630 A, 3 pólusú, M10 csavar, 800 V biztonsági felügyelettel, szerelőlapra felszerelhető |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CQC-CCC

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

PCF-declaration