

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.425

RiLineX NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.425 - RiLineX NH biztosítós szakaszoló

RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 000 méretben szerelőlapokhoz. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozókivitel keretes kapoccsal 1,5 - max. 50 mm² átmérőjű körvezetékek csatlakoztatásához. Elektronikus biztosítófelügyelettel.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9363.425
Kivitel	Szerelőlapos kiépítéshez
Előnyei	Fedél: lezárható és plombálható Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	RAL 9005 RAL 35745
Egységcsomag	Csatlakozók elektronikus biztosítófelügyelethez
for mounting plate assembly	Igen
Kábelkivezetés	fent/lent

Jellemzők

Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Biztonsági betétek	NH 000
Névleges szigetelési feszültség, U_i	1 000 kV
Névleges üzemi feszültség	690 V AC
NH-méret	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 53 mm Magasság: 307,3 mm Mélység: 80,1 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 16 mm ²
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...35 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Pólusok száma	3-pólusú
Alkalmazási kategória	AC-23B (400 V/100 A) AC-21B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Szennyezettségi fok	3
elektronikus biztosítófelügyelettel	Igen
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Tűzterhelés	9,69 MJ/m ²
Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása	1,5 - 16 mm ²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	1,5 - 50 mm ²
Kör keresztmetszetű vezeték	1,5 - 16 mm ²
Veszteségi teljesítmény max.	26 W
Teljesítményvesztés olvadóbetétenként (max.)	9 W

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,76 kg
Bruttó tömeg	0,779 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,26
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,49
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001040
Termékleírás	RX NH biztosítás szakaszoló, 000 méret, 100 A, 3 pólusú, keretes kapocs, biztosítófelügyelettel

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration