

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230 Összekötőmodul

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.230 - Összekötőmodul REM 800-CON

Térben távol elhelyezett mérőhelyek csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9393.230
Termékleírás	Térben távol elhelyezett mérőhelyek csatlakoztatásához.
Egységcsomag	2 db összekötőmodul 2 busz összekötő (balos/jobbos) 2 db árnyékoló kapocs 2 db csavaros csatlakozó 2 db záró szögidom
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...25 %
Szennyezettségi fok	2
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Tartósín felépítéshez	Igen
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	0,2 - 1,5 mm ²
Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása	0,2 - 1,5 mm ²
Körvezetékek csatlakozása, egyeres	0,2 - 1,5 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	0,2 - 1,5 mm ²
Körvezeték csatlakozó	AWG 16 - 24
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,36 kg
Bruttó tömeg	0,366 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	85389099
---------------	----------

Termékleírás	SV REM 800-CON összekötő modul
--------------	--------------------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------