

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.231 Árammérő modul

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.231 - Árammérő modul

Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9393.231
Kivitel	REM 800-CT-8-A szekunder áramváltókhöz (1 A/5 A)
Termékleírás	Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb. A belső buszon, vagy busz-csatlakozómodulokon keresztül legfeljebb 10 bővítőmodul csatlakoztatható, pl. árammérő modulok 100 m maximális buszhossz esetén.
Megjegyzés a cikkszámhoz	CAT II mérési kategória
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Szennyezettségi fok	2
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Tartósín felépítéshez	Igen
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	0,2 - 2,5 mm ²
Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása	0,2 mm ²
Körvezetékek csatlakozása, egyeres	0,2 - 2,5 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	0,2 - 2,5 mm ²

Jellemzők

Áramérzékelők névleges áramerőssége	5 A
Túlfeszültség kategória	300 V
Névleges lökőfeszültség, Uimp	2,5 kV
Teljesítményfelvétel (kb.)	0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Mérési tartomány	0...6 A
Az alaprezgés frekvenciája	40...70 Hz
Harmonikus	1...25
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,45 kg
Bruttó tömeg	0,503 kg
Vámtarifaszám	85389099
Termékleírás	SV REM 800-CT-8-A árammérő modul szekunder áramátalakítóhoz

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat