

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.232 Árammérő modul

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.232 - Árammérő modul

Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9393.232
Kivitel	REM 800-CT-8-LP null
Termékleírás	Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek csatlakoztatásához stb. A belső buszon, vagy busz-csatlakozómodulokon keresztül legfeljebb 10 bővítőmodul csatlakoztatható, pl. árammérő modulok 100 m maximális buszhossz esetén.
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Tartósín felépítéshez	Igen
Árammérő bemenetek	8 (2x4) 2 rendszer - L1, L2, L3, N Különálló csatornák
Mérés kis teljesítményű áramváltón keresztül (szekunder feszültség)	0...0,4 V
Az alapfrekvencia	40...70 Hz
Harmonikus	1...15
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,29 kg
Bruttó tömeg	0,295 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám 85389099

Termékleírás SV REM 800-CT-8-LP árammérő modul szekunder feszültségátalakítóhoz

Jóváhagyások

Magyarázatok Megfelelőségi nyilatkozat