

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9507.000

## PK polikarbonát házak

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9507.000 - PK polikarbonát házak kikönnnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védetség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



## Jellemzők

Cikkszám	PK 9507.000
Kivitel	PK ház zárt fedéllel
Termékleírás	Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag	Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 110 mm Magasság: 110 mm Mélység: 90 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-35 °C...80 °C
Alapanyag	Polikarbonát
Csomagolási egység	6 db
Nettó tömeg	1,626 kg
Bruttó tömeg	1,823 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	PK DOBOZ,110X110X90,SZÜRKE FEDÉL,6 DB/CS

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	C-UL DNV UL UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat