

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9512.000

## PK polikarbonát házak

Állapot: 2025.12.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9512.000 - PK polikarbonát házak kikönnnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védetség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



## Jellemzők

Cikkszám	PK 9512.000
Kivitel	PK ház zárt fedéllel
Termékleírás	Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag	Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08

## Jellemzők

---

Méret	Szélesség: 180 mm Magasság: 94 mm Mélység: 57 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-35 °C...80 °C
Alapanyag	Polikarbonát
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0.56
Bruttó tömeg	0.62
Vámtarifaszám	94037000
EAN	4028177139411
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat