

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9513.000

PK polikarbonát házak

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9513.000 - PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védelem. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



Jellemzők

Cikkszám	PK 9513.000
Kivitel	PK ház zárt fedéllel
Termékleírás	Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag	Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08

Jellemzők

Méret	Szélesség: 180 mm Magasság: 94 mm Mélység: 81 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-35 °C...80 °C
Alapanyag	Polikarbonát
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,686 kg
Bruttó tömeg	0,8 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	PK DOBOZ,180X94X81,SZÜRKE FEDÉL,2 DB/CS.

Jóváhagyások

Jóváhagyások	C-UL DNV UL UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat