

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9514.100

PK polikarbonát házak

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9514.100 - PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védelem. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



Jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Cikkszám | PK 9514.100 |
| Kivitel | PK ház átlátszó fedéllel |
| Termékleírás | Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják |
| Anyag | Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Átlátszó fedél: Polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítés Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| IP védelem EN 60 529 szerint | IP 66 |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 180 mm Magasság: 110 mm Mélység: 90 mm |

Jellemzők

| | |
|----------------------------|--|
| Üzemi hőmérséklettartomány | -35 °C...80 °C |
| Alapanyag | Polikarbonát |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 0,756 kg |
| Bruttó tömeg | 0,856 kg |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | PK CSATL.DOBOZ,180X110X90,ÁTLÁTSZÓ FEDÉL |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | C-UL DNV UL |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |