

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9515.000**

**PK polikarbonát házak**

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9515.000 - PK polikarbonát házak kikönnnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védetség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



## Jellemzők

Cikkszám	PK 9515.000
Kivitel	PK ház zárt fedéllel
Termékleírás	Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag	Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 180 mm Magasság: 110 mm Mélység: 111 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-35 °C...80 °C
Alapanyag	Polikarbonát
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,84 kg
Bruttó tömeg	1,04 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	PK DOBOZ,180X110X111,2DB/CS,SZÜRKE FEDÉL

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	C-UL DNV UL
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat