

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9517.000

PK polikarbonát házak

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9517.000 - PK polikarbonát házak kikönnnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védetség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | PK 9517.000 |
| Kivitel | PK ház zárt fedéllel |
| Termékleírás | Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják |
| Anyag | Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| IK-kód | IK08 |

Jellemzők

| | |
|----------------------------|---|
| Méret | Szélesség: 182 mm Magasság: 180 mm Mélység: 90 mm |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -35 °C...80 °C |
| Alapanyag | Polikarbonát |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,542 kg |
| Bruttó tömeg | 0,64 kg |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | PK DOBOZ,182X180X90,ÜVEGSZÁL,1 DB/CS. |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | C-UL DNV-GL UL |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |