

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9517.100

PK polikarbonát házak

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9517.100 - PK polikarbonát házak kikönnnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védetség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



Jellemzők

Cikkszám	PK 9517.100
Kivitel	PK ház átlátszó fedéllel
Termékleírás	Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag	Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Átlátszó fedél: Polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítés Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 182 mm Magasság: 180 mm Mélység: 90 mm

Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	-35 °C...80 °C
Alapanyag	Polikarbonát
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,635 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	PK CSATL.DOBOZ,182X180X90,ÜVEGSZÁL,1 DB

Jóváhagyások

Jóváhagyások	C-UL DNV UL
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat