

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9518.100**

**PK polikarbonát házak**

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9518.100 - PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védelem. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.



## Jellemzők

Cikkszám	PK 9518.100
Kivitel	PK ház átlátszó fedéllel
Termékleírás	Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag	Ház: üvegszállal erősített polikarbonát Átlátszó fedél: Polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítés Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Polietilén
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Fedélcsavarok Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 182 mm Magasság: 180 mm Mélység: 111 mm

## Jellemzők

---

Üzemi hőmérséklettartomány	-35 °C...80 °C
Alapanyag	Polikarbonát
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,627 kg
Bruttó tömeg	0,72 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	PK CSATL.DOBOZ,182X180X111,ÜVEGSZÁL,1 DB

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	C-UL DNV UL
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat