

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9612.000

Mini-PLS csatlakozóadapter

Állapot: 2026.07.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9612.000 - Mini-PLS csatlakozóadapter

Névleges áram 63 A/250 A, vezetékmenet fent/lent.

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | SV 9612.000 |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 Sín: RAL 9011 |
| Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma) | 17 x 15 mm |
| Megjegyzés | Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V |
| Névleges áram max. | 250 A |
| Méret | Szélesség: 115 mm Magasság: 182 mm |
| Körvezetők csatlakozása | 10 - 120 mm ² |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,88 kg |
| Bruttó tömeg | 1,096 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,3 |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Termékleírás | SV MINI-PLS CSATL.-ADAPTER 63A-250 A-IG |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK