

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.000

# Mini-PLS készülékadapter

Állapot: 2026.07.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.000 - Mini-PLS készülékadapter

Maximális névleges áram 12 A - 100 A.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9614.000
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 12
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Névleges áram max.	25 A
Méret	Szélesség: 54 mm Magasság: 160 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 7,5 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB Eaton Siemens MS325 MS450 max. 25 A MS451 max. 25 A PKZM4 bis 25 A PKE65 bis 25 A 3RV10 31 bis 25 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,27 kg
Bruttó tömeg	0,318 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,041
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Jellemzők

---

Termékleírás

SV MINI-PLS BERENDEZÉS-ADAPTER, 25A

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK