

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Mini-PLS készülékadapter

Állapot: 2026.05.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Mini-PLS készülékadapter

Maximális névleges áram 12 A - 100 A.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9614.100
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 12
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Névleges áram max.	25 A
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 160 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 7,5 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,25 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,29 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,041
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV MINI-PLS BERENDEZÉSADAPTER 45 MM,25 A

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK