

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9625.000

## Mini-PLS készülékadapter

Állapot: 2026.05.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9625.000 - Mini-PLS készülékadapter

Maximális névleges áram 12 A - 100 A.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9625.000
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 12
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Névleges áram max.	25 A
Méret	Szélesség: 72 mm Magasság: 160 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 7,5 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,373 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,041
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV MINI-PLS BER.ADAPTER,25 A,72 MM,AWG12

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK