

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100 CB-készülékadapterhez

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - CB-készülékadapterhez 3 pólusú

Légmegszakítók mechanikus rögzítéséhez és közvetlen csatlakozásához a panelre.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9635.100
Működési elv	Légmegszakítók mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen A megszakító felszerelése változtathatóan beállítható rögzítőpontokkal (M4)
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A CB készülékadapter kiválasztása esetén figyelembe kell venni a megszakító rögzítési távolságát Az alkalmazott megszakítótól függően (típustól függő mértékben) teljesítménycsökkenés következhet be A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Névleges áram max.	160 A
Névleges üzemi feszültség	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 90 mm Magasság: 160 mm Mélység: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,58 kg
Bruttó tömeg	0,582 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,276
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CB-Készülékadapter 160 A, RiLine Compact, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 fázis, BH: 90x160 mm, rögzítési távolság: 25 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK