

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300 Készülékadapter

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.300 - Készülékadapter 3 pólusú

Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9635.300
Kivitel	beépített biztosítótartóval
Működési elv	Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Névleges áram max.	16 A
Névleges üzemi feszültség	690 V (AC) 600 V (DC)
Pólusok száma	3-pólusú
A következő biztosítótípushoz (Class)	CC
UL elektromos besorolás	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 14
Csatlakozókábel hossz	125 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Tartósín típus	rögzített
Méret	Szélesség: 22,5 mm Magasság: 160 mm Mélység: 80 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,124 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,134 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,02
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV Készülékadapter 16 A, 690 V, AWG 14

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK