

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.330 Készülékadapter

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.330 - Készülékadapter 3 pólusú

Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9635.330
Kivitel	Comfort
Működési elv	Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Névleges áram max.	16 A
Névleges üzemi feszültség	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Pólusok száma	3-pólusú
UL elektromos besorolás	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 14
Csatlakozókábel hossz	160 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Tartósín típus	állítható
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 160 mm Mélység: 34,5 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,44 kg
Bruttó tömeg	0,494 kg

Jellemzők

Réz tartalom (kg/db)	0,026
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV Készülékadapter 16 A, 690 V (Comfort)

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
