

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.340 Készülékadapter

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.340 - Készülékadapter 3 pólusú

Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.

Jellemzők

| | |
|----------------------------|---|
| Cikkszám | SV 9635.340 |
| Kivitel | Comfort |
| Működési elv | Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen |
| Anyag | Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 |
| Megjegyzés | A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén |
| Névleges áram max. | 25 A |
| Névleges üzemi feszültség | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| UL elektromos besorolás | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Csatlakozóvezetékek (AWG) | AWG 12 |
| Csatlakozókábel hossz | 100 mm |
| Tartósínek száma/magassága | 1 / 10 mm |
| Tartósín típus | állítható |
| Méret | Szélesség: 45 mm Magasság: 160 mm Mélység: 34,5 mm |
| Csomagolási egység | 4 db |
| Nettó tömeg | 0,512 kg |
| Bruttó tömeg | 0,518 kg |

Jellemzők

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Réz tartalom (kg/db) | 0,03 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Termékleírás | SV KÉSZÜLÉK-ADAPTER, 25A (Comfort) |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |