

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.371 Készülékadapter

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.371 - Készülékadapter 1 pólusú

Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.

## Jellemzők

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Cikkszám                   | SV 9635.371   |
| Kivitel                    | L1  |
| Működési elv               | Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen   |
| Anyag                      | Poliamid<br>UL 94 szerinti tűzállóság   |
| Szín                       | RAL 7035  |
| Megjegyzés                 | Az alkalmazott fáziscsatlakozásoktól függően különböző adapterekre van szükség<br>A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén |
| Névleges áram max.         | 16 A  |
| Névleges üzemi feszültség  | 690 V (AC), 1~  |
| Pólusok száma              | 1 pólusú  |
| Csatlakozóvezetékek (AWG)  | AWG 14  |
| Csatlakozókábel hossz      | 100 mm  |
| Tartósínek száma/magassága | 1 / 10 mm   |
| Tartósín típus             | rögzített   |
| Méret                      | Szélesség: 18 mm<br>Magasság: 160 mm<br>Mélység: 35 mm  |
| Csomagolási egység         | 6 db  |
| Nettó tömeg                | 0,3 kg  |
| Bruttó tömeg               | 0,358 kg  |
| Réz tartalom (kg/db)       | 0,006   |

# Jellemzők

---

|               |  |
|---------------|--|
| Vámtarifaszám | 85369095   |
| ETIM 9        | EC001531   |
| ECLASS 8.0    | 27370304   |
| Termékleírás  | Készülékadapter 1 pólusú, Kivitel: L1, Névleges áram: 16 A |

# Jóváhagyások

---

|              |   |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)  |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |