

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.373 Készülékadapter

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.373 - Készülékadapter 1 pólusú

Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9635.373
Kivitel	L3
Működési elv	Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	Az alkalmazott fáziscsatlakozásoktól függően különböző adapterekre van szükség A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Névleges áram max.	16 A
Névleges üzemi feszültség	690 V (AC), 1~
Pólusok száma	1 pólusú
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 14
Csatlakozókábel hossz	100 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Tartósín típus	rögzített
Méret	Szélesség: 18 mm Magasság: 160 mm Mélység: 35 mm
Csomagolási egység	6 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,382 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,009

Jellemzők

Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	Készülékadapter 1 pólusú, Kivitel: L3, Névleges áram: 16 A

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK