

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.06.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NH biztosítós szakaszoló 000 méret

RiLine Compact gyűjtősínrendszerekhez.



Jellemzők

| | |
|---------------------------------|---|
| Cikkszám | SV 9635.700 |
| Működési elv | Csatlakoztatott fogyasztók biztosításához Beépített ellenőrzőlyukak teszik lehetővé az olvadóbetétek érintkező részeinek méréséhez történő hozzáférést A felső bekötéshez az NH biztosítós terhelésszakasztót 180°-kal elforgatva kell a panelre szerelni |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz |
| Szín | RAL 7035 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 |
| NH-méret | 000 |
| Névleges üzemi áramerősség max. | 125 A |
| Névleges üzemi feszültség | 440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Csatlakozás módja (elektromos) | Keretkapocs |

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Körvezetők csatlakozása | 2,5 - 50 mm ² |
| Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma) | 10 x 10 mm |
| Méret | Szélesség: 49,5 mm Magasság: 174,5 mm Mélység: 96 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,52 kg |
| Bruttó tömeg | 0,562 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,145 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Termékleírás | NH-Biztosítós szakaszoló Gr.000, 690 V (RiLine Compact) |