

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NH biztosítós szakaszoló 000 méret

RiLine Compact gyűjtősínrendszerekhez.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9635.700
Működési elv	Csatlakoztatott fogyasztók biztosításához Beépített ellenőrzőlyukak teszik lehetővé az olvadóbetétek érintkező részeinek méréséhez történő hozzáférést A felső bekötéshez az NH biztosítós terhelésszakasztót 180°-kal elforgatva kell a panelre szerelni
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
NH-méret	000
Névleges üzemi áramerősség max.	125 A
Névleges üzemi feszültség	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Pólusok száma	3-pólusú
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs

Jellemzők

Körvezetők csatlakozása	2,5 - 50 mm ²
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	10 x 10 mm
Méret	Szélesség: 49,5 mm Magasság: 174,5 mm Mélység: 96 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,52 kg
Bruttó tömeg	0,562 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,145
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	NH-Biztosítós szakaszoló Gr.000, 690 V (RiLine Compact)