
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.230

E-Cu PE/PEN kombi-szögidom

Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9661.230 - E-Cu PE/PEN kombi-szögidom PE/PEN-kombinációkhoz

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9661.230
Termékleírás	A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
Előnyei	Az előregyártott kombinált szögidomok, sorolófülek és az egyedileg a szekrényszélességre méretezett gyűjtősínek révén nagyon idő- és költségtakarékos szerelésre van lehetőség
Alkalmazási területek	Forma 2-4 Egyéb
Anyag	E-Cu
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Approved short-circuit current capability	Icw|30|kA, 1 mp.
Megfelelő gyűjtősínekhez	E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Szélesség: 30 Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	2 kg
Bruttó tömeg	2,177 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,408
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000329

Jellemzők

ECLASS 8.0	27400605
Termékleírás	SV PE-PEN TARTÓ, 30x10MM, 4DB/CS

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK