

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9661.235**

**E-Cu PE/PEN kombi-szögidom**

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.235 - E-Cu PE/PEN kombi-szögidom PE/PEN-kombinációkhoz

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9661.235
Termékleírás	A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
Előnyei	Az előregyártott kombinált szögidomok, sorolófülek és az egyedileg a szekrény szélességre méretezett gyűjtősínek révén nagyon idő- és költségtakarékos szerelésre van lehetőség
Alkalmazási területek	Forma 2-4 Egyéb
Anyag	E-Cu
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Approved short-circuit current capability	I <sub>cw</sub>  18 kA, 1 mp.
Megfelelő gyűjtősínekhez	E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 5 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Szélesség: 30 Magasság: 5 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,156 kg
Bruttó tömeg	1,256 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,198
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000329

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27400605

---

Termékleírás

SV PE/N SAROKIDOM

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK