


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.240

E-Cu PE/PEN kombi-szögidom

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.240 - E-Cu PE/PEN kombi-szögidom PE/PEN-kombinációkhoz

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9661.240
Termékleírás	A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
Előnyei	Az előregyártott kombinált szögidomok, sorolófülek és az egyedileg a szekrényszélességre méretezett gyűjtősínek révén nagyon idő- és költségtakarékos szerelésre van lehetőség
Alkalmazási területek	Forma 2-4
Anyag	E-Cu
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Approved short-circuit current capability	I _{cw} 60kA, 1 mp.
Megfelelő gyűjtősínekhez	E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	40 - 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Szélesség: 40, 80 Magasság: 10, 10 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	2,2 kg
Bruttó tömeg	2,356 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,44
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Jellemzők

Termékleírás

SV PE-KOMBI SAROKIDOM

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK