


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.760

Kábelbevezető karima

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.760 - Kábelbevezető karima tetőlemezhez

Kábelbevezető karimák tetőlemezekhez, metrikus előformált kitörésekkel, tömítőmembránok, bevezető csomók, vagy zárt.



Jellemzők

| | |
|------------------------------------|--|
| Cikkszám | SV 9665.760 |
| Kivitel | 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63 |
| Termékleírás | Az egyszerű és biztonságos kábelbevezetéshez a tető területén. |
| Anyag | Szigetelőanyag |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Tömítéssel együtt |
| Metrikus előformált nyílások száma | 2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63 |
| Méret | Szélesség: 250 mm Mélység: 160 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,25 kg |
| Bruttó tömeg | 0,281 kg |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Jellemzők

Termékleírás

ISV KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ