

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.080 Szerelőlap-modul

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.080 - Szerelőlap-modul

Szerelőlappal, plombálható fedéllel.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.080
Termékleírás	Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 250 mm Magasság: 150 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 1 150 mm-es unitok: 1
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	188 mm x 116 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,8 kg
Bruttó tömeg	0,802 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Termékleírás	ISV Szerelőlap-modul B/H 1/1

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK